


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.065

Bæreprøfil, højderegulerbar

Stat: 02-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.065 - Bæreprofil, højderegulerbar til bæreamssystemer

Den nye bæreprøfil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bæreamssystemets komponenter og på kabinetsiden på CP 60-bæreamssystemet.



Funktioner

Best.nr.	CP 6212.065
Produktbeskrivelse	Den nye bæreprøfil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bæreamssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bæreamssystemet, alt efter model.
Fordele	<ul style="list-style-type: none">Bæream låser sig fast i hver positionPræcis afstemning i forhold til ekstra belastning via en stilleskrue forrest på bæreprøfilJusteringskrue tilgængelig uden afmontering af komponenterSikkerhed på grund af stor kabelbakke og kabelføring på drejepunkterAfdækning kan tages af for enkel kabelføringHældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdepositionKabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemerStort vægtområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vægtområdet gælder for udbygget kabinet og lodret bæreprøfil)

Funktioner

Tekniske data	Kabelbakke: 36 x 11 mm (B x H), maks. stikgennemføring: 41 x 17 mm (B x H) Giver bedre ergonomi med et justerbart område på 990 mm (\pm 495 mm)
Anvendelsesområder	Til store og små operatører Til siddende og stående arbejdsstillinger
Materiale	Leddele: Støbt aluminium Plastbælg: Plast
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montage materialer
Længde	1.100 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Bemærk	Ved kombinationer med højdeindstilleligt bæreprøfil skal du være opmærksom på følgende: Ved anvendelse af et mellemlid skal det højdeindstillelige bæreprøfil altid indsættes i den horisontale position, der er nærmest betjeningskabinettet.
Dimensioner	Længde: 1.100 mm
Belastning	4 kg...15 kg
Bemærkning vedr. produktnr.	Maks. diameter til kabelgennemføring 41 x 17 mm Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprøfil.
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	15,2 kg
Bruttovægt	16 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivelse	CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm