


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.120

## Bæreprøfil, højderegulerbar

Stat: 14-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.120 - Bæreprofil, højderegulerbar til bæreamssystemer

Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bæreamssystemets komponenter og på kabinetsiden på CP 120-bæreamssystemet.



## Funktioner

Best.nr.	CP 6212.120
Produktbeskrivelse	Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bæreamssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bæreamssystemet, alt efter model.
Fordele	<ul style="list-style-type: none"><li>Bæream låser sig fast i hver position</li><li>Mulighed for ekstra fastgørelse via klemhåndtag</li><li>Præcis afstemning i forhold til ekstra belastning via en stilleskrue forrest på bæreprofil</li><li>Justeringsskrue tilgængelig uden afmontering af komponenter</li><li>Sikkerhed på grund af stor kabelbakke og kabelføring på drejepunkter</li><li>Aftagelig sidevæg for nem tilgang til kabelføring</li><li>Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition</li><li>Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer</li><li>Stort vægtområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vægtområdet gælder for udbygget kabinet og lodret bæreprofil)</li></ul>

# Funktioner

Tekniske data	Kabelbakke: 43 x 21 mm (B x H), maks. stikgennemføring: 59 x 17 mm (B x H) Giver bedre ergonomi med et justerbart område på 600 mm ( $\pm$ 300 mm)
Anvendelsesområder	Til store og små operatører Til siddende og stående arbejdsstillinger
Materiale	Leddele: Støbt aluminium Plastbælg: Plast
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	790 mm
Connection options enclosure	CP 120
Connection options wall / machine	CP 120
Bemærk	Ved kombinationer med højdeindstilleligt bæreprøfil skal du være opmærksom på følgende: Ved anvendelse af et mellemlid skal det højdeindstillelige bæreprøfil altid indsættes i den horisontale position, der er nærmest betjeningskabinettet.
Dimensioner	Længde: 790 mm
Belastning	10 kg...60 kg
Bemærkning vedr. produktnr.	Maks. diameter til kabelgennemføring 17 x 59 mm Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprøfil.
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	13,76 kg
Bruttovægt	14,2 kg
Toldtarifnummer	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivelse	CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg