


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.600

Enkeltskabssystem VX SE

Stat: 03-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5831.600 - Enkeltskabssystem VX SE

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilmforsynet ramme. Mulighed for udbygning med systemkompatibelt tilbehør til VX25. Stor effektivitet, da sidevæggene ikke skal monteres, og store skabsbredder erstatter små sammenbygningskombinationer.



Funktioner

| | |
|-----------|---|
| Best.nr. | SE 5831.600 |
| Materiale | Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm |
| Overflade | Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Leveringsomfang | Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre Montageplade Flangeplader Bagplade, kan skrues af Lås: 3 mm dobbeltkam 2 montageskinner 18 x 39 mm Bagplade, udelt |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 400 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 699 mm x 1.696 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antal låger | 1 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 115,65 kg |
| Bruttovægt | 117 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 445,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX SE enkeltskabssystem, BHD: 800x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, enkeltlåge på forsiden |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration |