Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5847.600

Enkeltskabssystem VX SE

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SE 5847.600 - Enkeltskabssystem VX SE

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Mulighed for udbygning med systemkompatibelt tilbehør til VX25. Stor effektivitet, da sidevæggene ikke skal monteres, og store skabsbredder erstatter små sammenbygningskombinationer.





Funktioner

Best.nr.	SE 5847.600
Materiale	Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 2,5 mm
Overflade	Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre Montageplade Flangeplader Bagplade, kan skrues af Lås: 3 mm dobbeltkam 2 montageskinner 18 x 39 mm Bagplade, todelt
Dimensioner	Bredde: 1.800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)	1.699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IK-kode	IK10
Antal låger	2
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	308 kg
Bruttovægt	315 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	757,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261

Funktioner

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX SE enkeltskabssystem, BHD: 1800x2000x600 mm, stålplade, med montageplade, to låger på forsiden

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration