


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5856.600

Enkeltskabssystem VX SE

Stat: 06-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5856.600 - Enkeltskabssystem VX SE Rustfrit stål

Enkeltskab af rustfrit stål med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, fastskruet bagplade og låge. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Skabsbredder fra 600 til 1200 mm. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres.



Funktioner

| | |
|-----------------|--|
| Best.nr. | SE 5856.600 |
| Materiale | Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplade: Ståplade, 3,0 mm |
| Overflade | Kabinet, låge og bagplade: Matslebet, kornstørrelse 400 Flangeplader: blank Montageplade: galvaniseret |
| Leveringsomfang | Kabinet, lukket foroven og i siderne Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre Bagplade, kan skrues af Montageplade Flangeplader Lås: 3 mm dobbeltkam 2 montageskinner 18 x 39 mm |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 500 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 499 mm x 1.096 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antal låger | 1 |
| Bemærk | På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning. |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 72,012 kg |
| Bruttovægt | 73,012 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX SE enkeltskabssystem, BHD: 600x1200x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, enkeltlåge på fronten |

Godkendelser.

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration |
