


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

Betjeningskabinetter, låge i front

Stat: 07-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.010 - Betjeningskabinetter, låge i front Rustfrit stål

Betjeningskabinetlåge af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) med gribeliste af plast, der er egnet til fødevarer. Kan kombineres med bæreamssystem CP40 i rustfrit stål.



Funktioner

Best.nr.	CP 6536.010
Udgave	Med bæreamssystem CP 40, rustfrit stål
Materiale	Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Gribelister: levnedsmiddelsikker plast, blå
Overflade	Matslebet, kornstørrelse 400
General colour	Rustfrit stål
Farve	Gribelister: svarende til RAL 5002
Leveringsomfang	Kabinet lukket hele vejen rundt Udskæring og forstærkning til bæreamssystem CP 40, rustfrit stål Lås med styreplade Låge med tætningsramme og gribelister på siderne Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 300 mm Dybde: 150 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66

Funktioner

Protection category NEMA	NEMA 12
Bemærk	Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet 3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsats på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Bemærkning vedr. produktnr.	passende montageplade 5050.430 med forsendelsespose 5050.507
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7,125 kg
Bruttovægt	7,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	34,96
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	CP Betjeningskabinetter med låge, BHD: 400x300x150 mm, Rustfrit stål 1.4301

Godkendelser.

Godkendelser.	UL
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration