

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.060

## Bæreprøfil, højderegulerbar

Stat: 02-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.060 - Bæreprofil, højderegulerbar til bæreamssystemer

Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bæreamssystemets komponenter og på kabinetsiden på CP 60-bæreamssystemet.



## Funktioner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Best.nr.           | CP 6212.060  |
| Produktbeskrivelse | Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bæreamssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bæreamssystemet, alt efter model.   |
| Fordele            | <ul style="list-style-type: none"><li>Bæream låser sig fast i hver position</li><li>Mulighed for ekstra fastgørelse via klemhåndtag</li><li>Præcis afstemning i forhold til ekstra belastning via en stilleskrue forrest på bæreprofil</li><li>Justeringsskrue tilgængelig uden afmontering af komponenter</li><li>Sikkerhed på grund af stor kabelbakke og kabelføring på drejepunkter</li><li>Aftagelig sidevæg for nem tilgang til kabelføring</li><li>Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition</li><li>Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer</li><li>Stort vægtområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vægtområdet gælder for udbygget kabinet og lodret bæreprofil)</li></ul> |

# Funktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Tekniske data                     | Kabelbakke: 36 x 11 mm (B x H), maks. stikgennemføring: 41 x 17 mm (B x H)<br>Giver bedre ergonomi med et justerbart område på 600 mm ( $\pm$ 300 mm)  |
| Anvendelsesområder                | Til store og små operatører<br>Til siddende og stående arbejdsstillinger   |
| Materiale                         | Leddele: Støbt aluminium<br>Plastbælg: Plast   |
| Farve                             | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                   | Inkl. montagematerialer  |
| Længde                            | 741 mm   |
| Connection options enclosure      | CP 60  |
| Connection options wall / machine | CP 120   |
| Bemærk                            | Ved kombinationer med højdeindstilleligt bæreprøfil skal du være opmærksom på følgende: Ved anvendelse af et mellemlid skal det højdeindstillelige bæreprøfil altid indsættes i den horisontale position, der er nærmest betjeningskabinettet. |
| Dimensioner                       | Længde: 741 mm   |
| Belastning                        | 4 kg...30 kg   |
| Bemærkning vedr. produktnr.       | Maks. diameter til kabelgennemføring 41 x 17 mm<br>Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprøfil.   |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.   |
| Nettovægt                         | 10,8 kg  |
| Bruttovægt                        | 11,8 kg  |
| Toldtarifnummer                   | 73269060   |
| ETIM 9                            | EC000882   |
| ECLASS 8.0                        | 27400556   |
| Produktbeskrivelse                | CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg  |