Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.060

Bæreprofil, højderegulerbar


Stat: 08-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6212.060 - Bæreprofil, højderegulerbar til bærearmssystemer

Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på kabinetsiden på CP 60-bærearmssystemet.



Funktioner

Best.nr.	CP 6212.060
Produktbeskrivelse	Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bærearmssystemet, alt efter model.
Fordele	Bærearm låser sig fast i hver position Mulighed for ekstra fastgørelse via klemhåndtag Præcis afstemning i forhold til ekstra belastning via en stilleskrue forrest på bæreprofil Justeringsskrue tilgængelig uden afmontering af komponenter Sikkerhed på grund af stor kabelbakke og kabelføring på drejepunkter Aftagelig sidevæg for nem tilgang til kabelføring Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer Stort vægtområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vægtområdet gælder for udbygget kabinet og lodret bæreprofil)

Funktioner

Tekniske data	Kabelbakke: 36 x 11 mm (B x H), maks. stikgennemføring: 41 x 17 mm (B x H) Giver bedre ergonomi med et justerbart område på 600 mm (± 300 mm)
Anvendelsesområder	Til store og små operatører Til siddende og stående arbejdsstillinger
Materiale	Leddele: Støbt aluminium Plastbælg: Plast
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	741 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Bemærk	Ved kombinationer med højdeindstilleligt bæreprofil skal du være opmærksom på følgende: Ved anvendelse af et mellemled skal det højdeindstillelige bæreprofil altid indsættes i den horisontale position, der er nærmest betjeningskabinettet.
Dimensioner	Længde: 741 mm
Belastning	4 kg...30 kg
Bemærkning vedr. produktnr.	Maks. diameter til kabelgennemføring 41 x 17 mm Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprofil.
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	10,8 kg
Bruttovægt	11,8 kg
Toldtarifnummer	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivelse	CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg