Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# CP 6212.065

# Bæreprofil, højderegulerbar

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# CP 6212.065 - Bæreprofil, højderegulerbar til bærearmssystemer

Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på kabinetsiden på CP 60-bærearmssystemet.



## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | CP 6212.065 |
| Produktbeskrivelse | Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret kommunikation mellem menneske og maskine.  Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP 120-bærearmssystemets komponenter og på skabssiden, på enten CP 60- eller CP 120-bærearmssystemet, alt efter model. |
| Fordele | Bærearm låser sig fast i hver position<br>Præcis afstemning i forhold til ekstra belastning via en stilleskrue forrest på bæreprofil<br>Justeringsskrue tilgængelig uden afmontering af komponenter<br>Sikkerhed på grund af stor kabelbakke og kabelføring på drejepunkter<br>Afdækning kan tages af for enkel kabelføring<br>Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition<br>Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer<br>Stort vægtområde fra 4 til 60 kg med tre systemer. (Vægtområdet gælder for udbygget kabinet og lodret bæreprofil) |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Tekniske data | Kabelbakke: 36 x 11 mm (B x H), maks. stikgennemføring: 41 x 17 mm (B x H)<br>Giver bedre ergonomi med et justerbart område på 990 mm (± 495 mm) |
| Anvendelsesområder | Til store og små operatører<br>Til siddende og stående arbejdsstillinger |
| Materiale | Leddele: Støbt aluminium<br>Plastbælg: Plast |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Længde | 1.100 mm |
| Connection options enclosure | CP 60 |
| Connection options wall / machine | CP 120 |
| Bemærk | Ved kombinationer med højdeindstilleligt bæreprofil skal du være opmærksom på følgende: Ved anvendelse af et mellemled skal det højdeindstillelige bæreprofil altid indsættes i den horisontale position, der er nærmest betjeningskabinettet. |
| Dimensioner | Længde: 1.100 mm |
| Belastning | 4 kg...15 kg |
| Bemærkning vedr. produktnr. | Maks. diameter til kabelgennemføring 41 x 17 mm<br>Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprofil. |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 15,2 kg |
| Bruttovægt | 16 kg |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Produktbeskrivelse | CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm |