


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6320.450

Betjeningskabinet AX med gribelister

Stat: 30-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6320.450 - Betjeningskabinet AX med gribelister

Betjeningskabinet med gribelister på Basis AX, stålplade, med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmsystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang bagfra, aluminiumsfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, kapslingsklasse IP55.



Funktioner

Best.nr.	AX 6320.450
Udgave	Bærearmslutning Ø 130 mm
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, låge med pakning af PU-skum Frontplade: Aluminium Afdækningskapper: Plast
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinet og låge: RAL 7035 Gribelister: Natureloxeret Frontplade: natureloxeret Afdækningskapper: svarende til RAL 7024

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet med udskæring og forstærkning til bæreamstilslutning Ø 130 mm Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade Gribelister på siderne med afslutningskapper Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med hulsystem Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Dimensioner	Bredde: 500 mm Højde: 500 mm Dybde: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Udgave	Serviceadgang fra bagsiden
IK-kode	IK08
Bemærk	Flytning af bæreamstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet Ekstraudstyr: Bæreamstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores Låsesystemer for servicetilgang bakfra: Låseindsats, kan udskiftes med mini-komfortgreb AX, låseindsatser 27 mm, udførelse A Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	12,288 kg
Bruttovægt	13 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002504

Funktioner

ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	AX Betjeningskabinet med grebslister, BHD: 500x500x210 mm, stålplade, grebslister i aluminium, serviceadgang fra bagsiden

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK