

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.541 Comfort-Panel

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.541 - Comfort-Panel

Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Høj stabilitet trods lav vægt. Kapslingsklasse IP 65 iht. IEC 60 529.



Funktioner

Best.nr.	CP 6372.541
Udgave	Bæreamstilslutning rektangulær 120 x 65 mm
Fordele	Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Høj stabilitet trods lav vægt Kompatible med alle Rittals stander- og bæreamssystemer
Materiale	Kabinet: Ekstruderet aluminiumprofil Hjørnestykker: Trykstøbt zink Hjørnebeskyttere: Plast
General colour	Natureloxeret
Farve	Kabinet: natureloxeret Hjørnestykker: RAL 7035 Hjørnebeskyttere: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang	Kabinet med udsparring til tilslutning af bæream 3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsats på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C Inkl. pakninger og montage materialer til frontplader Bagvæg med hængsler, hængsler på den længste skabsside

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 628,5 mm Højde: 508,5 mm Dybde: 92 mm
Indbygningsdybde	74 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Passer til frontpanel bredde	520 mm
Passer til frontpanel højde	400 mm
Udgave	Serviceadgang fra bagsiden
Bemærk	Flytning af bæreamstilslutning kan opnås ved at dreje kabinettet
Grundmateriale	Aluminium
Lås	Udførelse lås: Skruesikring
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	8,8 kg
Bruttovægt	10,4 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	CP Kompaktpanel, til frontplade BH 520x400 mm, installationsdybde 74 mm, Ekstruderet aluminiumsprofil, Passende til bæreamssystemet 20x65 mm, Hængslet bagplade med skruesikring

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK