

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.120 CMC III sensorer

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.120 - CMC III sensorer

CMC III adgangssensor



Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | DK 7030.120 |
| Udgave | Infrarødadgangssensor |
| Produktbeskrivelse | CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus. |
| Fordele | Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen. |
| Anvendelsesområder | Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik. Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer. |
| Funktionsmåder | Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet CMC III infrarød adgangssensor overvåger ved hjælp af infrarødt lys, om skabets låge er åben eller lukket Sensoren har en integreret infrarødsender og -modtager Sensoren monteres i skabet og justeres til lågen, lyset reflekteres fra en reflektorstrimmel til lågen |
| Materiale | Plast Front: Glat Kabinet: Struktur |
| Farve | Front: RAL 9005 Kabinet: RAL 7035 |

Funktioner

| | |
|---|--|
| Leveringsomfang | Sensor Montageplade Inkl. montagematerialer Infrarødadgangssensor |
| Tilslutning til CAN-bus | Direkte |
| Snitflader | 2 x RJ45 CAN-Bus |
| Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.) | 32 |
| Antal deltagere PU compact (maks.) | 4 |
| Antal deltagere PU (maks.) | 32 |
| Antal PDU'er (maks.) | 16 |
| Bemærk | CMC III infrarød adgangssensor overvåger ved hjælp af infrarødt lys, om skabets låge er åben eller lukket |
| Målemetode | Infrarød diode med modtager og reflektor |
| Dimensioner | Bredde: 80 mm Højde: 30 mm Dybde: 40 mm |
| Driftstemperatur | 0 °C...55 °C |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 5...95 % |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,15 kg |
| Bruttovægt | 0,176 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 0,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og er endegyldigt erklæret |
| Toldtarifnummer | 85319000 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |

Funktioner

Produktbeskrivelse

DK CMC III Infrared adgangssensor, BHD: 80x28x40 mm

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

Forklaringer.

Producenterklæring

Overensstemmelseserklæring