


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6701.000 CX pultunderdel

Stat: 11-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6701.000 - CX pultunderdel

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Funktioner

| | |
|--------------------------|---|
| Best.nr. | CX 6701.000 |
| Udgave | Underdel |
| Materiale | Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum Montageplade: Stålplade, 2,5 mm |
| Overflade | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet åbent foroven Låge eller dobbeltlåge foran, med 3-punkts-lås Montageplade Flangeplader Lås: 3 mm dobbeltkam |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 675 mm Dybde: 400 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 720 mm x 625 mm |
| Antal låger | 1 |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Lågeåbningsvinkel | 130° |
| IK-kode | IK10 |
| Bemærk | Til lukning af pultunderdelen kræves en afslutningsplade Ved en 2-delt pultopbygning kræves en pultmidterdel og en afslutningsplade til pultmidterdelen En 3-delt pultopbygning kræver en pultmidter- og en pultoverdel |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Antal låse | 1 |
| Udførelse lås | 3-punkts låsesystem |
| Låseindsats | 3 mm dobbeltkam |
| Lås | Udførelse lås: 3-punkts låsesystem Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 38,5 kg |
| Bruttovægt | 39,875 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivelse | CX pultsystem, pultunderdel, BHD: 800x675x400 mm, stålplade |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring