


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6702.000 CX pultunderdel

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6702.000 - CX pultunderdel

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Funktioner

Best.nr.	CX 6702.000
Udgave	Underdel
Materiale	Kabinet: Stålplade 1,5 mm Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum Montageplade: Stålplade, 2,5 mm
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet åbent foroven Låge eller dobbeltlåge foran, med 3-punkts-lås Montageplade Flangeplader Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner	Bredde: 1.200 mm Højde: 675 mm Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)	1.120 mm x 625 mm
Antal låger	2

Funktioner

Lågeåbningsvinkel	130°
IK-kode	IK10
Bemærk	Til lukning af pultunderdelen kræves en afslutningsplade Ved en 2-delt pultopbygning kræves en pultmidterdel og en afslutningsplade til pultmidterdelen En 3-delt pultopbygning kræver en pultmidter- og en pultoverdel
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grundmateriale	Stålplade
Antal låse	1
Udførelse lås	3-punkts låsesystem
Låseindsats	3 mm dobbeltkam
Lås	Udførelse lås: 3-punkts låsesystem Antal låse: 1 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	56 kg
Bruttovægt	57,125 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	CX pultsystem, pultunderdel, BHD: 1200x675x400 mm, stålplade

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring