


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.400 CMC III sensorer

Stat: 08-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.400 - CMC III sensorer

CMC III røgsensor

Funktioner

Best.nr.	DK 7030.400
Udgave	Røgalarm
Produktbeskrivelse	CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele	Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder	Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik. Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder	Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT- interfacet CMC III røgsensor monteres i skabets øvre område Sensoren overvåger luften i skabet for røgpartikler
Materiale	Plast
Farve	Kabinet: Hvidt Montagevinkel: RAL 9005
Leveringsomfang	Sensor Montageplade Inkl. montagematerialer Montagevinkler Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus	Direkte
Snitflader	2 x RJ45 CAN-Bus
Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)	32
Antal deltagere PU compact (maks.)	4

Funktioner

Antal deltagere PU (maks.)	32
Antal PDU'er (maks.)	16
Målemetode	Silikone-PIN-fotodiode/GaAs-infrarød-LED
Dimensioner	Højde: 60 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.4
Bruttovægt	0.58
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	85311095
EAN	4028177695818
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Godkendelser.

Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring
---------------	--