


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6713.000 CX pultmidterdel

Stat: 11-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6713.000 - CX pultmidterdel

Fire bredder danner broen for en to- eller tredelt opbygning af CX pultsystemet.



Funktioner

Best.nr.	CX 6713.000
Udgave	Midterdel
Materiale	Kabinet: Stålblade 1,5 mm Pulldæksel: Stålblade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låg: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet Låg hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt Åbning til kabelgennemføring i skabsbunden Lås: 3 mm dobbeltekam Kabinet Låg bundhængslet, inkl. lågholder Bund åben for individuel kabelindføring
Dimensioner	Bredde: 1.600 mm Dybde: 745 mm
Højde fortil	130 mm
Højde bagtil	200 mm
IK-kode	IK10

Funktioner

Bemærk	Til lukning af pultmidterdelen kræves en afslutningsplade Ved en 2-delt pultopbygning kræves en pultunderdel og en afslutningsplade til pultmidterdelen Ved en 3-delt pultopbygning kræves en pultunder- og en pultoverdel
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grundmateriale	Stålplade
Dimensioner	Bredde: 1.600 mm
Antal låse	3
Udførelse lås	Vridere
Låseindsats	3 mm dobbeltkam
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 3 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	46 kg
Bruttovægt	47 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	CX pultsystem, pultmidterdel, B: 1600 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring