


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.501 Dørkontrolmodul

Stat: 23-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.501 - Dørkontrolmodul

Styreenhed til automatisk åbning af glaslåger VX IT til ADO med indbyggede ventilationsspjæld.

## Funktioner

Best.nr.	DK 7030.501
Produktbeskrivelse	Styreenhed til automatisk åbning af glaslåger VX IT til ADO med indbyggede ventilationsspjæld. Dimensioneret til rack med front- og bagsidelåge. Passer til CMC III-system til CAN-bus.
Tekniske data	Maksimalt antal PU: 16 Maksimalt antal PU Compact: 4 1. mærkespænding: 24 V (DC) 7030.060 til Door Control Modul og glaslåger VX IT til ADO, redundant til 2. mærkespænding 2. mærkespænding: 24 V (DC) 7030.060 til Door Control Modul og glaslåger VX IT til ADO 1 x temperaturfølerindgang 3 x digitale indgange: Alarm/frontlågespjæld/baglågespjæld 1 x indgang til læseapparater: Talkodelås/transponderlæser til funktionsafprøvning af ventilationsspjæld på stedet 2 x udgange til glaslåger VX IT til ADO med indbyggede ventilationsspjæld, dørintegreret magnetsystem med dæmper 2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 til CAN-bus-kabel
Materiale	Plast
Farve	Front: RAL 9005 Kabinet: RAL 7035
Leveringsomfang	Grundsystem Temperaturføler med tilslutningskabel (medfølger) Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,4 kg
Bruttovægt	0,66 kg
Toldtarifnummer	90330090
ETIM 9	EC001770

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27390190

---

Produktbeskrivelse

DK CMC III Door Control Modul DCM, styreenhed til det automatiske døråbningssystem, styring af op til 2 Door Kits og 2 Door Kits Extension til LCP, BHD: 138x40x132 mm

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

---

Forklaringer.

Producenterklæring  
Overensstemmelseserklæring