

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III Online-konforthåndtag VX

Stat: 06-06-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III Online-konforthåndtag VX med master-key-funktion til VX, VX IT

Online-komforthåndtag med master key-funktion

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Best.nr. | IT 7030.611 |
| Produktbeskrivelse | Til lågeaflysning, håndtagsovervågning og statusvisning. Åbning kan ske direkte via 24 V DC-forsyningsspænding, tilslutning til CMC III eller IoT-grænseflade er mulig via CMC III Access Control. |
| Fordele | Fjernstyring og omfattende funktioner til automatiseret adgangskontrol ved tilslutning til CMC III eller IoT-grænseflade, f.eks. aktivering via valgfri talkodelås eller transponderlæser Optisk LED-statusvisning for håndtag eller det overordnede CMC III-system i rack Mulighed for konfiguration af individuel aktivering og farvevalg via CMC III eller IoT-grænseflade Forberedt til indsats af låsecylinder 40 mm efter DIN 18 252 |
| Materiale | Trykstøbt zink Plast |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Komforthåndtag til låsecylinder Tilslutningskabel RJ12, 2,9 m Håndtagsadapter til VX IT aluminiumsglaslåge og VX IT aluminiumsstålpladedør, ventileret (hængsel i højre/venstre side) Inkl. montage materialer |
| DC | 0,06 A |
| Antal deltagere PU compact (maks.) | 2 |
| Antal deltagere PU (maks.) | 16 |
| Number subscribers per PDU note | Maks. 5 stk. ved strømforsyning via PoE |

Funktioner

| | |
|-------------|--|
| Dimensioner | Bredde: 41 mm Højde: 386 mm Dybde: 42 mm |
|-------------|--|

| | |
|------------|-----------------------|
| Passer til | Bokstype: VX VX IT |
|------------|-----------------------|

| | |
|----------------|--------|
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
|----------------|--------|

| | |
|-----------|------|
| Nettovægt | 1.02 |
|-----------|------|

| | |
|------------|-------|
| Bruttovægt | 1.039 |
|------------|-------|

| | |
|-----------------|----------|
| Toldtarifnummer | 83024110 |
|-----------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177926059 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002627 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
|------------|----------|

Godkendelser.

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

| | |
|---------------|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |
|---------------|---|