

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.110 FlatBox

Stat: 04-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.110 - FlatBox

Skabet leveres usamlet. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.



## Funktioner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Best.nr.           | DK 7507.110  |
| Udgave             | med 19" profilskinner  |
| Produktbeskrivelse | Kan både anvendes som væg- og standerskab.                                 |
| Fordele            | Hurtig montage uden brug af værktøj<br>Systemopbygning i det åbne 19"-rack |
| Materiale          | Stålplade<br>Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm               |
| Overflade          | Pulverlakeret  |
| Farve              | RAL 7035   |

# Funktioner

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Leveringsomfang                  | Kabinet leveres usamlet<br>1 vægdel<br>2 sidekonsoller<br>2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister<br>2 sideplader, aflåselige<br>1 glaslåge, aflåselig, sikkerhedslås 3524 E, lågehængslingside kan frit vælges<br>Forbindelselementer til værktøjsfri hurtigmontage<br>PE-sæt til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele<br>19"-profilskinner |
| Højdeenheder                     | 9 HE   |
| Dimensioner                      | Bredde: 600 mm<br>Højde: 492 mm<br>Dybde: 600 mm   |
| Indbygningshøjde for komponenter | 9 HE   |
| Belastningsevne                  | maks. 450 N  |
| Bemærk                           | Maks. indbygningsdybde: Dybde – 58 mm fra bagplade<br>Maks. niveaufstand ved to 19"-niveauer: Dybde – 104 mm<br>Lågeåbningsvinkel er maks. 210°  |
| Grundmateriale                   | Stålplade  |
| Pakkestørrelse                   | 1 stk.   |
| Nettovægt                        | 24,42 kg   |
| Bruttovægt                       | 26,3 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)          | 102,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse      | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres  |
| Toldtarifnummer                  | 94032080   |
| ETIM 9                           | EC002500   |
| ETIM 8                           | EC002500   |
| ECLASS 8.0                       | 27180208   |
| Produktbeskrivelse               | DK Flatbox, BHD: 600x492x600 mm, 9 U, med 482.6 mm (19")-profilskinner   |

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Producenterklæring