

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.220 FlatBox

Stat: 03-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.220 - FlatBox

Skabet leveres usamlet. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.



Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | DK 7507.220 |
| Udgave | med 19" montereramme |
| Produktbeskrivelse | Kan både anvendes som væg- og standerskab. |
| Fordele | Hurtig montage uden brug af værktøj Systemopbygning i det åbne 19"-rack |
| Materiale | Stålplade Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade | Pulverlakeret |
| Farve | RAL 7035 |

Funktioner

| | |
|----------------------------------|---|
| Leveringsomfang | Kabinet leveres usamlet 1 vægdel 2 sidekonsoller 2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister 2 sideplader, aflåselige 1 glaslåge, aflåselig, sikkerhedslås 3524 E, lågehængslingside kan frit vælges Forbindelselementer til værktøjsfri hurtigmontage PE-sæt til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele 19" montereramme |
| Højdeenheder | 21 HE |
| Dimensioner | Bredde: 700 mm Højde: 1.025 mm Dybde: 700 mm |
| Indbygningshøjde for komponenter | 21 HE |
| Belastningsevne | maks. 750 N |
| Bemærk | Maks. indbygningsdybde: Dybde – 58 mm fra bagplade Maks. niveaufstand ved to 19"-niveauer: Dybde – 104 mm Lågeåbningsvinkel er maks. 210° |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 49 kg |
| Bruttovægt | 51 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 201,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivelse | DK Flatbox, BHD: 700x1025x700 mm, 21 U, med 482.6 mm (19")-montereramme |

Godkendelser.

Forklaringer.

Producenterklæring