

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7241.005**

**Lysledersplejseboks,  
dybderegulerbar**

Stat: 08-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7241.005 - Lysledersplejseboks, dybderegulerbar

Fungerer som holder for splejsekassetter.



## Funktioner

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Best.nr.                         | DK 7241.005   |
| Produktbeskrivelse               | Den 482,6 mm (19")-splejseboks bruges til montage af splejsekassetter og kan indbygges i enhver netværksfordeler med 482,6 mm (19")-holder, samt anvendes som lyslederendeflutning eller -fordeler. Den variable kassetteholder giver mulighed for vridefast indbygning af alle almindelige splejsekassetter. Det bageste område i splejseboksen er komplet åbent til kabelindføring og er støvtætnet med en gummiklemprofil. Lyslederkabler kan fastgøres med kabelbindere eller kabelbøjler. Splejseboksen kan trinløst reguleres op til 100 mm i dybden inden for 482,6 mm (19")-flangerne. Desuden kan splejseboksen helt tages ud af 482,6 mm (19")-flangerne. To trækaflastningsklemmer samt kabelføringsclips til fibermagasinet sikrer en systemkorrekt løsning for enhver lyslederkabelføring. |
| Materiale                        | Stålplade   |
| Farve                            | RAL 7035  |
| Leveringsomfang                  | Splejseboks<br>Kabelføringsclips<br>Kassetteafdækning<br>Montagetilbehør til patch-panel  |
| Number of splicing cassettes max | 2   |
| Bemærk                           | Leveres uden patch-paneler og splejsekassetter  |
| Indbygningsdybde                 | 302 mm  |

# Funktioner

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Højdeenheder                | 1 HE  |
| Pakkestørrelse              | 1 stk.  |
| Nettovægt                   | 3,155 kg  |
| Bruttovægt                  | 3,355 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 12,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer             | 94032080  |
| ETIM 9                      | EC001130  |
| ECLASS 8.0                  | 19170113  |
| Produktbeskrivelse          | DK Lysledersplejeboks, 1 U, til D: 302 mm, uden udtræk, dybdevariabel   |