Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# DK 7859.000

# IT-systemlampe LED

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# DK 7859.000 - IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Til perfekt belysning i IT-skabssystemer og IT-kabinetter


## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 7859.000 |
| Udgave | Med beskyttelsesisolering med intern sikring (T2A) |
| Produktbeskrivelse | Til perfekt belysning af et netværksskab. |
| Fordele | Mulighed for manuel eller automatisk afbrydelse via dørkontaktknap<br>Optimal belysning i hele skabet<br>Plug&Play lynmontage<br>Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse<br>Klar til anvendelse med tilslutningskabel med stik<br>Montage uden tab af højdeenheder |
| Materiale | Lampehus: ekstruderet aluminium<br>Lampeafskærmning: Polykarbonat<br>Lampeender: PC-ABS |
| Farve | Kabinet: RAL 7016 |
| Leveringsomfang | IT-systemlampe LED<br>Magnetmontagesæt<br>Inkl. montageskruer |
| Tilslutningsmuligheder | Strømforsyning via stik<br>Dørkontakt |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | II (dobbeltisoleret) |
| Afbryder (type) | Integreret til/fra/dørkontakt |
| Lampemontagetype | Skruemontage<br>Clipsmontage<br>Magnetmontage |
| Indbygningsmuligheder | Til at skrue eller clipse direkte på VX IT-/VX SE-profilet<br>TE 8000, IT-kabinet: med fastgørelsessæt magnet<br>AX, TP: med fastgørelsessæt magnet<br>AX: med skinne til indvendig udbygning<br>Til brug med Eurostik i henhold til CEE 7/16 samt koldapparatstik |
| Lysstrøm | 600 lm |
| Lysfarve | 4000 K (neutral hvid) |
| Bemærk | Tilslutningsledningerne med stik må kun anvendes sammen med IT-systemlampen LED<br>En sammenkædning af flere IT-systemlamper LED er ikke muligt. |
| Dimensioner | Bredde: 337 mm<br>Højde: 55 mm<br>Dybde: 23 mm |
| Driftstemperatur | -20 °C...55 °C |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 20 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,38 kg |
| Bruttovægt | 0,401 kg |
| Toldtarifnummer | 94054940 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Produktbeskrivelse | DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting |

# Godkendelser.

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | CCC exception letter<br>UL |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |