Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.616

Netværksskab TX CableNet

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

TX 7888.616 - Netværksskab TX CableNet med glaslåge

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.


Funktioner

Best.nr.	TX 7888.616
Udgave	2. generation med glaslåge med sideplader Med topplade
Fordele	Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul Effektivt rammekoncept til individuel udbygning Fastskruede sideplader til hurtig adgang 19"-profilskinner for og bag, med dybdejustering Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale	Top: Stålplade, 1,5 mm Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm Profilskinner: stålplade, 2 mm Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035

© Rittal 2026

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet med glaslåge foran samt baglåge Skabsramme med 19"-profilskinner for og bag. Sideplader Skruemonteret topplade med skjult kabelindføring bagtil i tværretning samt centreret, skjult udskæring til enkel integration af et ventilatormodul.
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 600 mm
Højdeenheder	24 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	345 mm
Udgave	med sideplader
Design af bagdør	Stålpladelåge, udelt
Design af fordør	Glaslåse, udelt
Belastningsevne	5000 N
Bæreevne (statisk)	500 kg
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 20
Bemærk	Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	60 kg
Bruttovægt	60,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Funktioner

Produktbeskrivelse	TX CableNet, med glasdør, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, BHD: 600x1200x600 mm, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK