


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.738

Netværksskab TX CableNet

Stat: 01-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.738 - Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.



Funktioner

| | |
|-----------|--|
| Best.nr. | TX 7888.738 |
| Udgave | 2. generation mulighed for demontering Ventileret med sideplader |
| Fordele | Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul Effektivt rammekoncept til individuel udbygning Fastskruede sideplader til hurtig adgang 19"-profilskinner for og bag, med dybdejustering Mulighed for demontering Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning |
| Materiale | Top: Stålplade, 1,5 mm Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm Låge: Stålplade, 1,2 mm 19"-profilskinner: stålplade, 2 mm Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm |

Funktioner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Overflade | Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet med ventileret låge foran og baglåge Skabsramme, demonterbar, med 19"-profilskinner foran og bagpå Sideplader Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul. |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 445 mm |
| 19"-beslag | mulighed for demontering |
| Udgave | med sideplader |
| Design doors | Ventileret |
| Design af bagdør | Stålpladelåge, udelt, ventileret |
| Design af fordør | Stålpladelåge, udelt, ventileret Åbent areal i den perforerede del ca. 78 % |
| Belastningsevne | 5000 N |
| Bæreevne (statisk) | 500 kg |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 104,5 kg |
| Bruttovægt | 114,5 kg |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Funktioner

Produktbeskrivelse

TX CableNet, med ventileret låge, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, demonterbart kabinet, BHD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring