


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.821

Netværksskab TX CableNet

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.821 - Netværksskab TX CableNet med glaslåge

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.



Funktioner

Best.nr.	TX 7888.821
Udgave	2. generation med glaslåge med sideplader Med topplade
Fordele	Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul Effektivt rammekoncept til individuel udbygning Fastskruede sideplader til hurtig adgang 19"-profilskinner for og bag, med dybdejustering Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale	Kabinet: Stålblade Låge: Stålblade, 1,2 mm Sidepanel: Stålblade, 1,2 mm 19"-profilskinner: stålblade, 2 mm Sidepanel: Stålblade, 1,2 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet med glaslåge foran samt baglåge Skabsramme med 19"-profilskinner for og bag. Sideplader Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	645 mm
Udgave	med sideplader
Design af bagdør	Stålpladelåge, udelt, lukket
Design af fordør	Glaslåse, udelt med hærdet sikkerhedsglas 3 mm Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Belastningsevne	5000 N
Bæreevne (statisk)	500 kg
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 20
Bemærk	Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskiner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	133,5 kg
Bruttovægt	143,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

Funktioner

ECLASS 8.0

27180207

Produktbeskrivelse

TX CableNet, med glasdør, med topplade, sidepaneler, 19"-
profilskinner, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK