Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7979.103

# PDU basic


Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# DK 7979.103 - PDU basic

High-end-strømfordeling til IT-racks: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling til IT-miljøet.







## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 7979.103 |
| Udgave | Udgave 19" |
| Produktbeskrivelse | Kompakt basisstrømfordeling. Ved hjælp af PDU basic kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Alt efter PDU-udførelse kan montage ske horisontalt i 19"-niveau eller vertikalt (også i Zero-U-Space). |
| Fordele | Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj<br>Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)<br>Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj |
| Materiale | Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret<br>Slots: Plast |
| Leveringsomfang | Stiklås til IEC C14, C20 stik<br>Inkl. montagematerialer |
| Valgmuligheder | Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet<br>Kabinet fås også i andre farver |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Dimensioner | Højde: 44 mm<br>Dybde: 144 mm<br>Længde: 450 mm |
| Antal stikdåser og type | 8 x Schuko, type F, CEE 7/3 |
| Mærkedriftsspænding | 230 V (AC) |
| Mærkestrøm (maks.) | 16 A |
| Nom. effekt | 3,7 kW |
| Strømforsyninger | Antal: 1<br>Faser per forsyning: 1~ |
| Længde tilslutningskabel | 3 m |
| Tilslutningstype (elektrisk) | CEE |
| Direktiver | EMC-direktiv 2014/30/EU<br>Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU |
| Normer | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21 |
| Driftstemperatur | 5 °C...50 °C |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...95 % |
| Opbevaringstemperatur | -20 °C...70 °C |
| Passer til | Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 800 mm<br>Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 800 mm<br>Bokstype: TX CableNet |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 2,5 kg |
| Bruttovægt | 2,78 kg |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivelse | DK PDU basic, kompakte basisstrømfordeler, BHD: 44x450x144, CEE 7/3: 8 x Schuko, 230 V, 1~, 16A |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |