


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.306

RiMatrix S

Stat: 04-08-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.306 - RiMatrix S Standard sikkerhedsrum

Det standardiserede datacenter udstyres på den plads, du har stillet til rådighed, med et supplerende beskyttelsesrum (rum-i-rum) for at opnå en yderligere beskyttelse mod brand, vand og røg.

Funktioner

Best.nr.	DK 7998.306
Produktbeskrivelse	Det standardiserede datacenter udstyres på den plads, du har stillet til rådighed, med et supplerende beskyttelsesrum (rum-i-rum) for at opnå en yderligere beskyttelse mod brand, vand og røg.
Materiale	Elementkerne af termisk aktivt isoleringsstof Robuste, indkapslede stålpladekassetter Innovativ tilslutningsteknik vha. patenteret profilt teknologi Installation af temperatur- og fugtbestandige pakninger Installation af brandspjæld Nedtagning og genopstilling er altid mulig
Leveringsomfang	Rådgivning og ROI-beregning Levering og placering i kundens infrastruktur Indkøring og overdragelse Dokumentation, uddannelse, instruktion Hotline og service/serviceaftaler
Indv. dybde	7.220 mm
Indv. højde	2.700 mm
Indv. bredde	2.750 mm
Klimateknik (ZUCS)	60 kW + 10 kW n+1 redundant
Antal NSHV	1
Antal PDU Basic	14
Serverracks (600x2000x1200mm)	6
Kombineret netværks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)	1

Funktioner

Beskyttelsesegenskaber	Brandmodstand EI 90 efter EN 1363/F 90 efter DIN 4102 Støv- og vandtæthed iht. IP 56 efter IEC 60 529 Beskyttelse mod uvedkommende adgang - modstandsklasse II Grundlæggende EMC-beskyttelse Røggastæthed, i overensstemmelse med EN 1634-3 (DIN 18095) Stødtest med 3000 Nm energi efter 30 minutters flammepåvirkning via standardtemperaturkurve
Indbrudssikring	RC 2
Design burglar protection	Ja
Design fire protection	EI 90 efter EN 1363/F 90 efter DIN 4102
Be- og affugtningsanlæg	eventuelt
Rumslukningsanlæg	eventuelt
Design UPS	60 kW + 20 kW n+1 redundant
Version	Single 6
Dimensioner	Bredde: 2.950 mm Højde: 2.800 mm Dybde: 7.420 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Toldtarifnummer	85480090
EAN	4028177702493
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207