

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009 Micro Data Center

Stat: 27-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Micro Data Center Level E

Med IT Safe MDC Level E får du et lille datacenter, der er perfekt skræddersyet til dine behov med et optimeret fodaftryk, der ikke kun vokser i takt med, at din it udvikler sig, men også kan flyttes til andre lokationer, hvis det er nødvendigt.



Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Best.nr. | DK 7999.009 |
| Produktbeskrivelse | Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulopbygget sikkerhedsboks med betjeningslåge foran og servicelåge bagved. MDC Level E er i standardudgaven udstyret med en kabelindføring i hvert af sideelementerne og fås i forskellige dimensioner. |
| Fordele | Mulighed for installation på svært tilgængelige steder Udbygningsbart og dermed trinvis investering i takt med voksende IT-anlæg. Forberedt til anvendelse af forskellige IT-klimaløsninger Mulighed for nedtagning og genopstilling giver investeringssikkerhed |
| Anvendelsesområder | Høj grad af beskyttelse mod de fysiske trusler, IT-udstyr kan blive udsat for Med supplerende komponenter efter behov kan boksen gøres til et kompakt datacenter. |
| Materiale | Stålplade, overfladebehandlet |
| Farve | Kabinet: RAL 7035 Servicelåge: RAL 7035 Betjeningslåge: RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Sikkerhedsboks med betjenings- og servicelåge Kabelindføring i begge sideelementer Begge låger med låsecylinder |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Valgmuligheder | Forskellige låsevarianter Forskellige kabelindføringsystemer Kabelindføring i top- eller bundelement Dobbeltfløjede låger Valgfri lågehængsling Understel Understel med brandsikring |
| Bemærk | Afprøvninger er gennemført som systemtests og dokumenteret med prøveattester Projektering på forespørgsel |
| Beskyttelsesegenskaber | Boksen er testet som system Enkeltboksen er testet som system med enkelt- og dobbeltlåge og mekanisk lås Brandmodstandsklasse F 90 i henhold til DIN 4102, del 2, samt EI 90 i henhold til EN 1363-1 og EN 13501-2, overholdelse af grænseværdierne $\Delta T < 50 \text{ K}$ og relativ luftfugtighed $< 85 \%$ over 30 minutter Røgbeskyttelse i overensstemmelse med DIN 18095-2: 1991-03 Indbrudssikring RC 2 værktøjsangreb svarende til DIN EN 1630:2011-09 Indbrudssikring RC 3 værktøjsangreb svarende til DIN EN 1630:2011-09 (begrænsede konfigurationsmuligheder) |
| Indvendige dimensioner | Indbygningshøjde for komponenter: 47 HE |
| Standardbeskyttelse mod | Brand Slukningsvand Korrosive gasser Hærværk Uvedkommende adgang Støv Tyveri/indbrud |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 |
| Kapslingsklasse | IP 54 til IP 56 (konfigurationsafhængigt) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 700 kg |
| Bruttovægt | 750 kg |
| Toldtarifnummer | 83030040 |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulopbygget sikkerhedsboks med betjeningslåge foran og servicelåge bagved. MDC Level E er som standard udstyret med en kabelindføring i hvert af sideelementerne. |
