


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000

IT-systemlampe LED

Stat: 25-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.000 - IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Til perfekt belysning i IT-skabssystemer og IT-kabinetter



Funktioner

Best.nr.	DK 7859.000
Udgave	Med beskyttelsesisolering med intern sikring (T2A)
Produktbeskrivelse	Til perfekt belysning af et netværksskab.
Fordele	Mulighed for manuel eller automatisk afbrydelse via dørkontaktknop Optimal belysning i hele skabet Plug&Play lynmontage Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse Klar til anvendelse med tilslutningskabel med stik Montage uden tab af højdeenheder
Materiale	Lampehus: ekstruderet aluminium Lampeafskærmning: Polykarbonat Lampeender: PC-ABS
Farve	Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang	IT-systemlampe LED Magnetmontagesæt Inkl. montageskruer
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning via stik Dørkontakt

Funktioner

Beskyttelsesklasse	II (dobbeltisoleret)
Afbryder (type)	Integreret til/fra/dørkontakt
Lampemontagetype	Skruemontage Clipsmontage Magnetmontage
Indbygningsmuligheder	Til at skrue eller clipse direkte på VX IT-/VX SE-profilet TE 8000, IT-kabinet: med fastgørelsessæt magnet AX, TP: med fastgørelsessæt magnet AX: med skinne til indvendig udbygning Til brug med Eurostik i henhold til CEE 7/16 samt koldapparatstik
Lysstrøm	600 lm
Lysfarve	4000 K (neutral hvid)
Bemærk	Tilslutningsledningerne med stik må kun anvendes sammen med IT-systemlampen LED En sammenkædning af flere IT-systemlamper LED er ikke muligt.
Dimensioner	Bredde: 337 mm Højde: 55 mm Dybde: 23 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,38 kg
Bruttovægt	0,401 kg
Toldtarifnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting

Godkendelser.

Godkendelser.

Godkendelser.

CCC exception letter
UL

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring