


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.410

Kabelaflastningsskinne

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.410 - Kabelafastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, PC, VX-sokkelsystem

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Funktioner

| | |
|--|--|
| Best.nr. | VX 8619.410 |
| Produktbeskrivelse | Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel. |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Indbygningsmuligheder VX | In enclosure width 600 mm, in the base |
| Indbygningsmuligheder VX SE | In enclosure width 600 mm, in the base |
| Indbygningsmuligheder AX | In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |
| Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål | Kabinetbredde 600 mm – kompatibel med skinne til indvendig udbygning med bundskinne til konfiguration |
| Indbygningsmuligheder PC | In enclosure width 600 mm, in the base |
| Indbygningsmuligheder IW | In enclosure width 600 mm, in the base |
| Indbygningsmuligheder VX-sokkel | Sokkelbredde/-dybde 600 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke |
| Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål | Sokkelbredde 600 mm – kompatibel med en møtrik M8 |
| Indbygningsmuligheder AX-sokkel | Sokkelbredde 600 mm |
| Passer til | Sokkelsystem AX VX sokkelsystem Sokkelsystem VX, rustfrit stål |
| Dimensioner | Længde: 554 mm |

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Passer til | Bokstype: VX VX SE PC IW AX CX pultunderdel Standerpult CX Bredde: = 600 mm |
| Passer til bredde | 600 mm |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 2,8 kg |
| Bruttovægt | 3,161 kg |
| Toldtarifnummer | 83024900 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Produktbeskrivelse | VX kabelafastningsskinne vinkelprofil, til B: 600 mm |