

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.540 Kabelkanal

Stat: 24-01-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.540 - Kabelkanal til vertikalt TS-profil

Til montage på vertikal skabsprofil, på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.



## Funktioner

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.        | TS 8800.540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Udgave          | Bredde 100 mm, til montage på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fordele         | <p>Kabelkanalens montagepunkter er afstemt efter TS-hulsystemet. På den måde bortfalder besværlig boring, som det f.eks. vil være påkrævet ved DIN-kanalerne.</p> <p>Lamellerne er justeret til kombination med kabelkanaler for montageplade</p> <p>Endnu et brudsted i højden af montagepladen giver mulighed for direkte indføring i kabelkanalen</p> |
| Materiale       | <p>Hård PVC</p> <p>Svært antændelig, selvslukkende</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farve           | Svarende til RAL 7030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leveringsomfang | Kabelkanal med låg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bar width       | 5,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Slot width      | 4,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemærk          | Kan afkortes til andre skabsdimensioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Funktioner

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Dimensioner      | Bredde: 100 mm<br>Højde: 1.600 mm<br>Dybde: 80 mm      |
| Passer til       | Bokstype: TS<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>Højde: ≤ 1.800 mm |
| Driftstemperatur | 60 °C                                                  |
| Pakkestørrelse   | 4 stk.                                                 |
| Nettovægt        | 8.192                                                  |
| Bruttovægt       | 8.623                                                  |
| Toldtarifnummer  | 73269098                                               |
| EAN              | 4028177238008                                          |
| ECLASS 8.0       | 27400703                                               |

## Godkendelser.

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |
|---------------|-------------------------------------------------------------|