

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.026

Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 200 mm

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.026 - Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 200 mm til VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkelhjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning.

Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | VX 8620.026 |
| Produktbeskrivelse | Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkelhjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til med hjørne- og sammenbygningsafdækning. |
| Materiale | Sokkelhjørnestykke: Stålplade Sokkelpanel for/bag: Stålplade Hjørne- og sammenbygningsafdækning: Plast |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | 4 sokkelhjørnestykker, 200 mm høje 4 hjørneafdækninger 1 sammenbygningsafdækning 1 sokkelpanel for/bag, 200 mm 2 sokkelpaneler, for/bag, 100 mm høj Inkl. montagematerialer |
| Bemærk | Sokkelpaneler i siden til tilslutning af en sokkelenhed, til ekstra stabilisering af soklerne imellem, eller til indvendig udbygning af soklerne |
| Dimensioner | Højde: 200 mm |
| Passer til | Bokstype: VX Bredde: = 1.600 mm |
| Vægt/PS | 13,9 kg |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 13,08 kg |
| Bruttovægt | 13,88 kg |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeskrivelse | VX sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, H: 200 mm, til B: 1600 mm, stålplade |

Godkendelser.

| | |
|---------------|------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL - FTFA |
|---------------|------------------|