Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8806.450

Rækkemonteret gulvskab VX25

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8806.450 - Rækkemonteret gulvskab VX25 C4-H

Standarden inden for tavlekonstruktion: Skabsramme med en frontlåge, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning. Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944, korrosionsbeskyttelsesklasse C4-H. Vigtigt: Vær opmærksom på produktegenskaberne samt anvisninger vedr. opstilling og vedligeholdelse i produktbeskrivelsen.





Funktioner

Best.nr.	VX 8806.450
Udgave	Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944
Materiale	Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm Top: Stålplade, 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Skabsstel: Zink-magnesium-belægning, pulverlakeret Låge, topplade og bagplade: Pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035

© Rittal 2026

Funktioner

Leveringsomfang	Skabsramme Låge(r) Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Topplade Bagplade Flangeplader Montageplade 2 montageskinner 18 x 39 mm Lås: 3 mm dobbeltkam
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
IK-kode	IK10
Antal låger	1
Bemærk	Opstilling og vedligeholdelse: Standard EN ISO 12944 gælder primært for stålkonstruktioner som containere og broer, og er derfor kun delvist relevant for kontaktskabe. Til C4-H-skabene er der anvendt testkrav til lakering, som er defineret i denne standardserie. Skabe markeret med "Lakeret som C4-H" opfylder kravene i den standardiserede salttågetest på 720 timer. Det skal dog bemærkes, at korrosion stadig kan forekomme på stålpladekabinetter, selv ved opfyldelse af testkravene. Ved anvendelse i miljøer med forhøjet korrosionsrisiko skal brugeren sørge for regelmæssig vedligeholdelse og udbedring af lakskader. Afhængigt af anvendelsestype skal der desuden tilvejebringes egnede tiltag til beskyttelse mod omgivelsespåvirkninger som for eksempel UV-stråling.
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	118 kg
Bruttovægt	123,5 kg

Funktioner

Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX rækkemonteret skabssystem, C4-H, BHD: 800x2000x600 mm, stålplade, med montageplade, en frontlåge

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring