

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8847.130

## Rækkemonteret gulvskab VX25 SID

Stat: 14-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8847.130 - Rækkemonteret gulvskab VX25 SID

Rittals modulbaserede skabsplatform VX25 fås også i en markedstilpasset udgave med ekstra brede montageplader, som skydes ind fra siden. Giver maksimal udnyttelse af installationsarealet i skabet.



## Funktioner

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.           | VX 8847.130                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktbeskrivelse | VX25 sideskabene gør montagearbejdet enklere, hurtigere og mere ergonomisk, og man slipper for at supplere med montageplademellemstykke for at dække rummet mellem 2 stk. montageplader, når man arbejder med sammenbyggede skabe, hvor man har gennemgående montageflade. |
| Materiale          | Skabsramme, topplade, bagplade og flangeplader: Stålblade<br>Låge: Stålblade<br>Montageplade: Stålblade                                                                                                                                                                    |
| Overflade          | Skabsramme: grundet<br>Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak<br>Montageplade og flangeplader: galvaniseret                                                                                                                             |
| Farve              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leveringsomfang    | Skab med låge(r)<br>Flangeplader<br>Bagplade<br>Topplade<br>Lås: 3 mm dobbeltkammer<br>Montageplade<br>2 glideskinner<br>2 Montagestag monteret i skabets dybde                                                                                                            |

# Funktioner

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensioner                       | Bredde: 1.000 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 400 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55                                                |
| Antal låger                       | 2                                                    |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.                                               |
| Nettovægt                         | 144,495 kg                                           |
| Bruttovægt                        | 152,1 kg                                             |
| Toldtarifnummer                   | 94032080                                             |

## Godkendelser.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|