

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8880.500

Rækkesystemer TS 8

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8880.500 - Rækkesystemer TS 8

Rækkesystemet TS 8 af stålplade giver pga. sin symmetriske profil mærkbart mere plads i bredden og dybden samt en nem indvendig udbygning. Der er hermed også mulighed for sammenbygning fra alle sider. Derudover sørger den integrerede, automatiske potentialudligning af alle flade dele og den tredobbelte overfladebehandling for optimal sikkerhed.



Funktioner

| | |
|-----------|---|
| Best.nr. | TS 8880.500 |
| Materiale | Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm Top: Stålplade, 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Leveringsomfang | Skabsramme Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltørsskabe, kan flyttes til venstre Topplade Bagplade 4 transportøjer Lås: 3 mm dobbeltkam Flangeplader Montageplade 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 500 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 699 mm x 1.696 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-kode | IK09 |
| Antal låger | 2 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 116,375 kg |
| Bruttovægt | 120,4 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | TS Række monteret skabssystem, BxHxD: 800x1800x500 mm, Stålplade, med montageplade, dobbeltlåge foran |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade |
| Forklaringer. | Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |
