

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.510 Kabelkanal

Stat: 29-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.510 - Kabelkanal til vertikalt TS-profil

Til montage på vertikal skabsprofil, på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.



## Funktioner

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.        | TS 8800.510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Udgave          | Bredde 100 mm, til montage på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fordele         | <p>Kabelkanalens montagepunkter er afstemt efter TS-hulsystemet. På den måde bortfalder besværlig boring, som det f.eks. vil være påkrævet ved DIN-kanalerne.</p> <p>Lamellerne er justeret til kombination med kabelkanaler for montageplade</p> <p>Endnu et brudsted i højden af montagepladen giver mulighed for direkte indføring i kabelkanalen</p> |
| Materiale       | <p>Hård PVC</p> <p>Svært antændelig, selvslukkende</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farve           | Svarende til RAL 7030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leveringsomfang | Kabelkanal med låg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bar width       | 5,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Slot width      | 4,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemærk          | Kan afkortes til andre skabsdimensioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Funktioner

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensioner        | Bredde: 100 mm<br>Højde: 1.800 mm<br>Dybde: 80 mm           |
| Passer til         | Bokstype: TS<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>Højde: ≤ 2.000 mm      |
| Driftstemperatur   | 60 °C                                                       |
| Pakkestørrelse     | 4 stk.                                                      |
| Nettovægt          | 8,996 kg                                                    |
| Bruttovægt         | 9,47 kg                                                     |
| Toldtarifnummer    | 39259020                                                    |
| ETIM 9             | EC000012                                                    |
| ECLASS 8.0         | 27400703                                                    |
| Produktbeskrivelse | TS Kabelkanal til vertikal TS-profil, BxHxD: 100x1800x80 mm |

## Godkendelser.

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |
|---------------|-------------------------------------------------------------|