



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.000 Board

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.000 - Board RiLine Compact

Tavle med integrerede samleskinner.

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Best.nr. | SV 9635.000 |
| Funktionsmåder | Berøringsbeskyttet samleskinne-tavle til sikker fastgørelse og kontakt af komponenter via enkel stikmontage Delingsenheder, som er markeret på kortet, muliggør en sikker og hurtig placering af komponenterne Mindre kablingsarbejde takket være direkte kontaktering på kortet |
| Materiale | Polyamid Polykarbonat E-Cu Brandegenskaber iht. UL 94 |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Inklusive integrerede samleskinner |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 2X |
| Normer | UL 508 IEC 61 439 |
| Mærkestrøm maks. | 125 A |
| Mærkestrøm (UL) | 100 A |
| Mærkedriftsspænding | 690 V (AC) 600 V (DC) |
| Rated operating voltage (max.) UL | 600 V (AC) 600 V (DC) |
| Maks. delingsenheder à 45 mm | 5 |
| Bemærk | De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer |
| Til montageskinneopbygning | Ja |
| for mounting plate assembly | Ja |
| Antal poler | 3-polet |

Funktioner

| | |
|-----------------------|--|
| Dimensioner | Bredde: 225 mm Højde: 160 mm Dybde: 45,1 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,798 kg |
| Bruttovægt | 0,808 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 0,302 |
| Toldtarifnummer | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ETIM 8 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeskrivelse | SV Board, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, BHD: 225x160x45,1 mm (RiLine Compact) |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |