


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.231 Strømmålingsmodul

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.231 - Strømmålingsmodul

Til udvidelse af den modulære netværksanalysator REM 801 på op til 92 strømmålekanaler eller tilslutning af eksterne anlægsdele osv.

Funktioner

Best.nr.	SV 9393.231
Udgave	REM 800-CT-8-A til sekundærstrømtransformator (1 A/5 A)
Produktbeskrivelse	Til udvidelse af den modulære netværksanalysator REM 801 på op til 92 strømmålekanaler eller tilslutning af eksterne anlægsdele osv. Der kan tilsluttes op til 10 udvidelsesmoduler, f.eks. strømmålingsmoduler med en maksimal buslængde på 100 m, via den interne bus eller bus-forbindelsesmodulerne.
Bemærkning vedr. produktnr.	Målekategori CAT II
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Forureningsgrad	2
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Til montageskinneopbygning	Ja
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstykke	0,2 - 2,5 mm ²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstykke	0,2 mm ²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet	0,2 - 2,5 mm ²
Tilslutning af rundledere, flertrådet	0,2 - 2,5 mm ²
Mærkestrøm til strømsensorer	5 A
Overspændingskategori	300 V

Funktioner

Mærkestødspænding Uimp	2,5 kV
Effektforbrug (ca.)	0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Måleområde	0...6 A
Frekvens på grundsvingning	40...70 Hz
Harmonisk	1...25
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,45 kg
Bruttovægt	0,503 kg
Toldtarifnummer	85389099
Produktbeskrivelse	SV strømmålemodul REM 800-CT-8-A til sekundær strømomformer

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------