


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.162 Modullåge

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.162 - Modullåge til VX

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Best.nr. | SV 9682.162 |
| Produktbeskrivelse | Egnet til VX skabe i stedet for låge eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1.000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme 2305.000. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser, udførelse A. |
| Materiale | Stålplade, 2 mm |
| Overflade | Strukturlak |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Modullåge Skillesprosse Hængsler Låsedele Inkl. montagematerialer |
| Bemærk | Dellågenes åbningsvinkel maks. 130° |
| Lås | Antal låse: 1 |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 200 mm |
| Passer til | Bredde: = 600 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 3,12 kg |
| Bruttovægt | 3,48 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,4 kg CO2 eq (Cat B) |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | VX Modullåge, BxH: 600x200 mm stålplade |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring UK |