

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9791.045

# Udendørs vægkabinetter

Stat: 28-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.045 - Udendørs vægkabinetter

Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation.



## Funktioner

|                    |  |
|--------------------|--|
| Best.nr.           | CS 9791.045  |
| Produktbeskrivelse | Udendørsskab til væg- eller mastemontage. Skab-i-skab-koncept, yderskab med udskæring forneden og gælleprægninger på bag- og sideplader for ventilation  |
| Materiale          | Kabinet og montageplade: Aluminium AIMg3<br>Låge til indvendigt kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)   |
| Overflade          | Kabinet: Pulverbelagt, UV-beständig polyesterharpiks   |
| Farve              | RAL 7035   |
| Leveringsomfang    | Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret<br>Indvendigt kabinet med montageplade, flangeplade og sikkerhedslukning<br>Montagevinkel til skabstermostat eller hygrostat<br>Yderskab med designkappe og sikkerhedslås 3524 E<br>2 C-profilskinner på bagpladen<br>2 sikkerhedslåse |
| Dimensioner        | Bredde: 630 mm<br>Højde: 780 mm<br>Dybde: 380 mm   |

# Funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Indvendige dimensioner             | Indv. bredde: 560 mm<br>Indv. højde: 560 mm<br>Indv. dybde: 308 mm   |
| Mål montageplade (B x H)           | 550 mm x 550 mm  |
| Inderskab                          | Bredde: 580 mm<br>Højde: 580 mm<br>Dybde: 333 mm   |
| Lås                                | Udførelse lås: Vridere<br>Antal låse: 2  |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55  |
| Bemærk                             | Leveringstid oplyses på forespørgsel   |
| Grundmateriale                     | Aluminium  |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.   |
| Nettovægt                          | 22,254 kg  |
| Bruttovægt                         | 23,425 kg  |
| Toldtarifnummer                    | 94032080   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Produktbeskrivelse                 | CS Vægmonteret indkapsling, BHD: 630x780x380 mm, aluminium, med montageplade, indkapsling-med-in-indkapsling concept |

## Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |
|---------------|---|