


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.520

## Udendørs Basic-kabinetter

Stat: 04-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.520 - Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt



## Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Best.nr.           | CS 9783.520   |
| Produktbeskrivelse | Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.   |
| Materiale          | Aluminium AlMg3   |
| Overflade          | Pulverlakeret<br>UV-bestandig ren polyester   |
| Farve              | RAL 7035  |
| Leveringsomfang    | Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret<br>Grundenhed med bundplade, tredelt<br>25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde<br>Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027<br>Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil<br>Regntag |
| Dimensioner        | Bredde: 800 mm<br>Højde: 1.200 mm<br>Dybde: 400 mm  |

# Funktioner

---

|             |  |
|-------------|--|
| Dimensioner | Samlet højde: 1.355 mm<br>Regntag, bredde: 850 mm<br>Regntag, højde: 55 mm<br>Regntag, dybde: 450 mm<br>Indv. bredde: 712 mm<br>Indv. højde: 1.112 mm<br>Indv. dybde: 349 mm<br>Højde sokkel: 100 mm |
|-------------|--|

---

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 3R |
|--------------------------------|---------|

---

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
|------------------------------------|-------|

---

|         |      |
|---------|------|
| IK-kode | IK10 |
|---------|------|

---

|                |           |
|----------------|-----------|
| Grundmateriale | Aluminium |
|----------------|-----------|

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
|----------------|--------|

---

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovægt | 46 kg |
|-----------|-------|

---

|            |       |
|------------|-------|
| Bruttovægt | 48 kg |
|------------|-------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Toldtarifnummer | 94032080 |
|-----------------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---