


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9828.500

CS Toptec

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9828.500 - CS Toptec

Dobbeltvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri monteringsramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.



Funktioner

Best.nr.	CS 9828.500
Udgave	Uden gennembrydningspunkt
Produktbeskrivelse	Dobbeltvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri monteringsramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.
Materiale	Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntag: Aluminium
Overflade	Pulverlakeret UV-beständig ren polyester
Farve	RAL 7035

Funktioner

Leveringsomfang	Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer Frontlåge med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Sideplader til venstre og højre Bagplade Regntag Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 800 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-kode	IK10
Bemærk	Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade) CS Toptec danner rammen om outdoor-projektløsninger. De kan rekvireres under følgende bestillingsnumre: til enkelttopstillinger: 9774.099, til sammenbygning: 9774.005
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	96 kg
Bruttovægt	98 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	CS TopTec Enclosure WHD: 800x1200x800 mm closed

Godkendelser.

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring