


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9828.550

CS Toptec

Stat: 22-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9828.550 - CS Toptec

Dobbeltvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri monteringsramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel.



Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Best.nr. | CS 9828.550 |
| Udgave | Med udskæring til udendørs køleenhed 1,5 kW |
| Produktbeskrivelse | Dobbeltvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt på Rustfri monteringsramme med forberedte montage huller. Leveres med 100mm transport sokkel. |
| Materiale | Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Fladdele og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3 Regntag: Aluminium |
| Overflade | Pulverlakeret UV-beständig ren polyester |
| Farve | RAL 7035 |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Leveringsomfang | Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret Skabsramme med 25 mm hulsystem i top- og bundramme samt vertikalprofiler med 2 montageniveauer Frontlåde med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027 Sideplader til venstre og højre Bagplade Regntag Sokkel med skruemonterede flangeplader og skruemonterede paneler fortil og bagtil |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 800 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Bemærk | Alle fladdele fordoblet og potentialudlignet (yder- og inderplade) CS Toptec danner rammen om outdoor-projektløsninger. De kan rekvireres under følgende bestillingsnumre: til enkelttopstillinger: 9774.099, til sammenbygning: 9774.005 |
| Bemærkning vedr. produkt nr. | Tildækning af udskæringen kræver et klima anlæg eller en adapterplade |
| Grundmateriale | Aluminium |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 81 kg |
| Bruttovægt | 84 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | CS TopTec skab BHD: 800x1200x800 mm med udskæring til udendørs klimaenheder 1,5 kW |

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring