

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.950

## Caja mural AX, 3 piezas

Estado: 18/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.950 - Caja mural AX, 3 piezas

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



## Características

Referencia	AX 2260.950
Ejecución	Armarios murales IT
Material	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
Color	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase	Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño Cierre parte central: doble paletón 3 mm Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E Empuñadura Confort Mini
Unidades de altura	9 UA

# Características

Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 478 mm Profundidad: 573 mm
Pr. de montaje	520 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 417 mm
Profundidad parte móvil	416 mm
Profundidad de la pieza mural	135 mm
Nº de cierres	1
Capacidad de carga pieza basculante (estática)	450 N
Capacidad de carga pieza mural (estática)	150 N
Material básico	Chapa de acero
Cierre	Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	30 kg
Peso bruto	32,6 kg
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x478x573 mm, 9 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort Mini

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad