

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AX 2584.100

## Fijación a postes

Estado: 2/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2584.100 - Fijación a postes para cajas murale AX, KX, AX de poliéster, AX IT, CS

Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.



## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | AX 2584.100   |
| Descripción producto | Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.  |
| Datos técnicos       | Para postes de diámetro: Ø de 40 hasta 170 mm<br>Para postes de medida: □ de 50 a 150 mm  |
| Material             | Guías perfil, perfil de estanqueidad: chapa de acero<br>Brida de fleje: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)  |
| Superficie           | Guía perfil, perfil de estanqueidad: cinc-níquel galvanizado con pasivado   |
| Unidad de envase     | 2 guías perfil, 600 mm de longitud<br>4 piezas de apriete<br>2 bridas de fleje<br>4 escuadras metálicas<br>4 tornillos M10 autorroscantes para montaje al armario |
| Observación          | Adecuado solo para cajas con una anchura de hasta 600 mm.   |

# Características

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Adecuado para                     | Tipo de armario: AX<br>KX<br>AX de plástico<br>AX IT<br>Armarios murales CS<br>Cerramiento AX para exteriores<br>AE<br>KL<br>EB<br>Caja mural AX, 3 piezas |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| Unidad de embalaje                | 2 pza(s).  |
| Peso neto                         | 1,88 kg  |
| Peso bruto                        | 1,96 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)           | 7,3 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Información sobre la clase PCF    | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado   |
| Código arancelario                | 83024900   |
| ETIM 9                            | EC002620   |
| ETIM 8                            | EC002620   |
| ECLASS 8.0                        | 27189234   |
| Descripción producto              | AX Fijación a postes   |

# Aprobaciones

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|