

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132

Estación de cableado WS 540

Estado: 10/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Estación de cableado WS 540

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables.



Características

Referencia	AS 4051.132
Ejecución	Wire Terminal Edition
Descripción producto	Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables.
Ventajas	<p>Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm</p> <p>Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos</p> <p>Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT</p> <p>Escala integrada para una medición rápida a mano</p> <p>Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con Eplan Smart Wiring</p> <p>Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable, así como soportes para herramientas y pequeñas piezas</p> <p>Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma</p> <p>Cajón con tablero para herramientas</p>

Características

Unidad de envase	Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura Cable de conexión, 7 m Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante 1 Wire Station WS 540 2 bandejas 1 soporte de aparellaje, izquierda 1 fijación del monitor 1 iluminación de trabajo LED 4 perfiles entramados de fijación, verticales 4 ángulos de adaptación 1 soporte para PC mini 1 soporte de depósitos 1 regleta de enchufes, 5 enchufes 1 depósito de residuos 1 soporte para cajas de cables, izquierda 1 soportes para cajas de cables, derecha 1 soporte para rollos de cables, izquierda 1 soporte para rollos de cables, derecha 1 guiado de cables perfil entramado, vertical
Observación para el montaje	El elemento de fijación, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc.
Tensión de entrada	230 V c.a., 50 Hz
Altura de trabajo	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	sí
Aplicación	Para uso en combinación con el terminal de cableado WT
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	173,8 kg
Peso bruto	242,3 kg
Código arancelario	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Características

Descripción producto

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables. Esta ejecución está equipada con soportes de depósitos integrados, soportes de aparellaje para cortadoras automáticas y sistemas de impresión para el etiquetado. También dispone de una iluminación de trabajo LED y una regleta de enchufes. El alimentador de cables inteligente y el soporte para cajas de cables están incluidos en la unidad de envase. El accesorio adicional para monitor es ideal para visualizar y editar listas de cableado.

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad