

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Estribo de montaje

Estado: 3/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

| | |
|---|--|
| Referencia | TS 4695.000 |
| Descripción producto | Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables. |
| Datos técnicos | Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Longitud | 440 mm |
| Opciones de montaje VX | En profundidad de armario 500 mm |
| Opciones de montaje VX SE | En profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje exterior |
| Opciones de montaje AX | En ancho de puerta 500 mm, con aldabilla En ancho de puerta 500 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con bisagras |
| Opciones de montaje AX acero inoxidable | En puertas de 500 mm de ancho, en la puerta con bisagras, en combinación con el listón de puerta perforado |
| Opciones de montaje TS | En ancho/profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje exterior |

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Opciones de montaje AE | En ancho/altura de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior AE |
| Opciones de montaje TP | Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con profondità 500 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX TS VX SE TP AX AE Ancho/Profundidad: 500 mm |
| Unidad de embalaje | 20 pza(s). |
| Peso neto | 4.4 |
| Peso bruto | 4.603 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177108134 |
| E-Number Sweden | E3465251 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |