

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4944.000

Guías perfil en C 30/15

Estado: 23/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4944.000 - Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para montaje directo al perfil horizontal del armario o al perfil vertical del armario mediante elementos de fijación adicionales.



Características

Referencia	SZ 4944.000
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Longitud	555 mm
Posibilidades de montaje	<p>En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX</p> <p>Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión TS 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX</p> <p>Al perfil horizontal del armario VX SE en la anchura abajo y arriba</p> <p>En el perfil horizontal del armario VX SE en la profundidad abajo (sin placa de montaje) y arriba mediante tuerca a presión 8800.808</p> <p>Al perfil horizontal del armario TS</p> <p>En el ancho o la profundidad del AX de tres piezas. En función de la posición de montaje será necesario cortar la guía a la medida deseada.</p>
Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho de zócalo 600 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con soporte/distanciador
Opciones de montaje del zócalo AX	En ancho de zócalo de 600 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX TS Caja mural AX, 3 piezas Ancho/Profundidad: 600 mm
Adecuado para	Sistema de zócalo AX Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	2,118 kg
Peso bruto	2,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,12 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Descripción producto	SZ GUIAS PERFIL C 30/15 600x555 - 6P PS GUIAS DE PERFIL C 30/15 LONG. 555MM, 6 PIEZAS

Aprobaciones

Explicaciones	PCF-declaration
---------------	-----------------