


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.150

Sistema de armarios PC

Estado: 9/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

PC 5366.150 - Sistema de armarios PC

El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.



Características

Referencia	PC 5366.150
Ejecución	con puerta transparente arriba, cajón abatible para teclado y bandeja para equipos
Descripción producto	El alojamiento seguro de todos los componentes PC, desde el monitor, el PC y hasta el teclado. Con mayor comodidad de servicio y un diseño moderno. La protección perfecta contra la humedad y la suciedad, las variaciones de temperatura y el acceso no autorizado.
Material	Caja, puerta, puerta dorsal, módulo para montajes, soportes: chapa de acero Asas, pantallas decorativas: plástico Pantallas puerta: aluminio Cristal: cristal de seguridad monocapa
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
General colour	RAL 7035
Color	Caja, puerta, pantallas decorativas, soportes: RAL 7035 Asa: RAL 7015 Módulo para monitor, pieza central puerta: RAL 7015

Características

Unidad de envase	Caja, puerta, puerta dorsal Chapas de entrada de cables puerta transparente, arriba Cajón abatible para teclado Bandeja para equipos
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 636 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)	497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	85.5
Peso bruto	88
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	373,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
EAN	4028177959460
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Aprobaciones

Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK