

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.110

Perfil soporte CP 120

Estado: 14/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.110 - Perfil soporte CP 120 abierto

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.

Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | CP 6212.110 |
| Descripción producto | Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, y se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema. |
| Material | Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado Cubierta: plástico |
| Color | Perfil soporte: RAL 7035 Cubierta: RAL 7024 |
| Unidad de envase | Perfil soporte Tapa con cierre a presión |
| Longitud | 1000 mm |
| Dimensiones | Anchura: 75 mm Altura: 120 mm Longitud: 1.000 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 8,997 kg |
| Peso bruto | 9,471 kg |

Características

| | |
|----------------------|---|
| Código arancelario | 76042100 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Descripción producto | Perfil de soporte sistema120 abierto 1000 mm, RAL 7035/7024 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración del fabricante |
|---------------|----------------------------|
